

# Chape de pied LBG-40

Code article: 31762

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	40
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 5 % de cuivre en masse sont exclus de l'utilisation. Sont exclus les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Capacité de charge max.	1.5 kN
Poids du produit	300 g
	10.57 oz
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Acier allié moulé
Matériau des boulons	Acier cimenté
Matériau du fusible	Acier à ressort