

Chape de pied transversale LQG-40

Code article: 31769

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	40
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Capacité de charge max.	1.5 kN
Poids du produit	369 g
	13 oz
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Acier allié moulé
Matériau des boulons	Acier cimenté
Matériau du fusible	Acier à ressort