

Chape de pied transversale LQG-100

Code article: 31773

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	100
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Capacité de charge max.	9 kN
Poids du produit	1493 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Fonte à graphite nodulaire
Matériau des boulons	Acier cémenté
Matériau du fusible	Acier à ressort