

# Accouplement EAMC-30-32-6-11

Code article: 3187577

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques           | Valeur                 |
|----------------------------|------------------------|
| Diamètre de logement 1     | 6 mm                   |
| Diamètre de logement 2     | 11 mm                  |
| Taille                     | 30                     |
| Longueur nominale          | 32 mm                  |
| Position de montage        | Indifférente           |
| Vitesse de rotation max.   | 8000 1/min             |
| Conformité PWIS            | VDMA24364-B2-L         |
| Température de stockage    | -25 °C...60 °C         |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 %               |
| Température ambiante       | -25 °C...60 °C         |
| Moment d'inertie de masse  | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple transmissible       | 6.5 Nm                 |
| Poids du produit           | 48 g                   |
| Note sur le matériau       | Conforme à RoHS        |