

# Accouplement EAMC-67-62-24-25

Code article: 3187895

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	24 mm
Diamètre de logement 2	25 mm
Taille	67
Longueur nominale	62 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	4500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	280 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	143 Nm
Poids du produit	435 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS