

Fixation par pattes DAMH-Q12-6

Code article: 3371840

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	6
Position de montage	Indifférente
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Couple de serrage max.	1 Nm
Poids du produit	27 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'équerre	Acier galvanisé