


unité de fin de chaîne cinématique ERMH-8-P-E17-30

N° de pièce: 3385152

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	8
Conception	Module rotatif électromécanique avec passage d'air
Position de montage	indifférent
Angle de rotation	ininterrompu
Rapport de réduction	30:1
Couple nominal	0,75 Nm
Répétitivité	±0,01 °
Force axiale max.	200 N
Poids du produit	1.095 g
Facteur de marche	100 %
Courant nominal moteur	0,31 A
Type de moteur	Servomoteur
Diamètre nominal	4 mm
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Débit nominal normal	350 l/min
Vitesse de sortie max.	200 1/min
Tension de service nominale CA	230 V
Puissance nominale du moteur	9,2 W
Courant de crête	0,61 A
Couple de basculement statique max.	15 Nm
Couple de crête	1,8 Nm
Moment d'inertie de charge admissible	0,0026 kgm ²
Raccord pneumatique	G1/8
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 40 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS