

Chape de pied LNG-32

Code article: 33890

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	32
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à présent également VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C...80 °C
Capacité de charge max.	0.9 kN
Poids du produit	133 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Acier traité
Matériau du palier	PA