

Bobine
MSW-230AC-60-OD

Code article: 34408

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	Indifférente
Temps d'appel min.	10 ms
Facteur de marche	100%
Classe d'isolation	F
Caractéristiques de bobine	220 V AC : 60 Hz, puissance d'appel 36 VA, puissance de maintien 28 VA
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Conformité PWIS	VDMA24364-C1-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	150 g
Raccord électrique	Forme A Connecteur mâle selon EN 175301-803
Mode de fixation	Six pans extérieurs 1/8 Agrafe de maintien
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de bobine	Résine thermodurcissable
Matériau des contacts à fiche	Laiton, étamé
Matériau d'enroulement	Cuivre