


Distributeur pneumatique VLX-2-1-MS

Code article: 34436

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Structure de construction	Distributeur à diaphragme
Mode d'actionnement	pneumatique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Raccord de vanne	G1
Diamètre nominal	25 mm
Fonction de distributeur	2/2 monostable fermé
Sens d'écoulement	Irréversible
Pression du fluide	1 bar...10 bar
Fonction d'échappement	sans étranglement
Type de rappel	ressort pneumatique
Mode de pilotage	piloté
Fluide de pilotage	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Fluide	Air comprimé filtré, finesse du filtre 200 µm
Température du fluide	-10 °C...80 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	14000 l/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Matériau du boîtier	Laiton
Matériau de vis	acier inoxydable fortement allié
Référence matériau vis	1.4301
Poids du produit	1010 g