

Unité de guidage FENG-32-500-KF

Code article: 34498

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	32
Course	500 mm
Position de montage	Indifférente
Guidage	Guidage à recirculation de billes
Structure de construction	Guidage
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Force max. Fy	750 N
Force max. Fy statique	1020 N
Force max. Fz	750 N
Force max. Fz statique	1020 N
Couple max. Mx	28 Nm
Couple max. Mx statique	38 Nm
Couple max. My	34 Nm
Couple max. My statique	46 Nm
Couple max. Mz	34 Nm
Couple max. Mz statique	46 Nm
Force de déplacement	15 N
Poids du produit	2430 g
Mode de fixation	Avec taraudage
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'élément de guidage	Acier traité
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Matériau de plaque étrier	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé