

Unité de guidage FENG-40-160-KF

Code article: 34501

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	40
Course	160 mm
Position de montage	Indifférente
Guidage	Guidage à recirculation de billes
Structure de construction	Guidage
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Force max. Fy	1000 N
Force max. Fy statique	1260 N
Force max. Fz	1000 N
Force max. Fz statique	1260 N
Couple max. Mx	44 Nm
Couple max. Mx statique	55 Nm
Couple max. My	52 Nm
Couple max. My statique	65 Nm
Couple max. Mz	52 Nm
Couple max. Mz statique	65 Nm
Force de déplacement	15 N
Poids du produit	2882 g
Mode de fixation	Avec taraudage
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'élément de guidage	Acier traité
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Matériau de plaque étrier	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé