

# Distributeur à poignée HS-4/3-M5

N° de pièce: 34639



FESTO

distributeur 4/3 à manette, centre fermé

Fin de série. Livrable jusqu'en 2006

Ce type est prévu pour le fonctionnement en dépression.

Raccordement de la dépression en 1 (P) et 3 (R).



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Débit nominal normal	130 l/min
Raccord pneumatique 2	M5
Raccord pneumatique 4	M5
Pression de service	-0,95 ... 10 bar
Conception	Tiroir rotatif
Diamètre nominal	3,6 mm
Température du fluide	-20 ... 60 °C
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Moment d'actionnement	0,3 Nm
Poids du produit	0,035 kg
Mode de fixation	Montage sur face avant
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 3	M5
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Plastique