


Distributeur temporisateur VZOA-3-1/4

Code article: 3464

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Pression de service	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	600 l/min
Durée de temporisation réglable	0 s...30 s
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique	G1/8 G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS