


Câble de liaison KMYZ-2-24-5-LED

Code article: 34998

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Classification maritime	Voir certificat
Indication de la position de commutation	LED
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis autotaraudeuse
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	90 g
Raccord électrique	2 pôles/2 fils Connecteur femelle coudé/Câble Modèle carré/Extrémité nue
Tension de service nominale CC	24 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1 A
Raccordement du câble de protection	non disponible
Longueur de câble	5 m
Caractéristiques des câbles	Standard
Diamètre de câble	3.4 mm
Composition du câble	2 x 0,25 mm ²
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 °C...50 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau de gaine du câble	TPE-U(PUR)
Matériau du boîtier	PA
Matériau des contacts à fiche	Bronze