

Protection ventilation VABD-D3-SN-N12

Code article: 3535104

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Pression de service	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-50 °C...60 °C
Mode de fixation	À visser avec filetage
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	EPDM
Matériau de vis d'échappement	PA