

Soufflette économique LSP-1/4-D

Code article: 35528

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction d'échappement	Opération de soufflage dosable
Pression de service	0 bar...10 bar
Pression différentielle par rapport à l'atmosphère	120 l/min
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	120 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:--]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Niveau de pression sonore	90 dB(A)
Température ambiante	-10 °C...50 °C
Poids du produit	240 g
Raccord pneumatique	Taraudage G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé