Joint lumineux
MV-LD-12-24DC

Code article: 35558

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Indication de la position de commutation	LED
Mode de fixation	Sur électrodistributeur avec vis centrale M3
Poids du produit	1.6 g
Raccord électrique	Forme B selon DIN EN 175301-803 forme carrée MSV
Plage de tension de service CC	12 V...24 V
Raccordement du câble de protection	Disponible
Puissance nominale joint d'étanchéité lumineux	0.05 W
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-25 °C...85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau du boîtier	TPE-U (PU)
Couleur	transparent