

**Bobine
MSW-42AC**

Code article: 3594

FESTO**Fiche technique**

Caractéristiques	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	Indifférente
Temps d'appel min.	10 ms
Facteur de marche	100%
Classe d'isolation	F
Caractéristiques de bobine	42 V AC : 50 Hz, puissance d'appel 30 VA, puissance de maintien 22 VA
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Conformité PWIS	VDMA24364-C1-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	175 g
Raccord électrique	Forme A Connecteur mâle selon EN 175301-803
Mode de fixation	Six pans extérieurs 1/8 Agrafe de maintien
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de bobine	Résine thermodurcissable
Matériau des contacts à fiche	Laiton, étamé
Matériau d'enroulement	Cuivre