

Raccord cannelé N-1/2-P-13

Code article: 3611

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	11 mm
Type d'étanchéité sur le tourillon vissé	Anneau d'étanchéité
Position de montage	Indifférente
Modèle	forme droite
Taille de fût	1
Pression de service sur la plage de température totale	-0.95 bar...16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage max.	18 Nm
Poids du produit	15 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/2
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø intérieur de 13 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Aluminium anodisé