


Limiteur de débit unidirectionnel GGO-1/4-3/8

Code article: 3634

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Mode d'actionnement	mécanique
Élément de réglage	Levier à galet
Mode de fixation	avec trou débouchant
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	950 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	1150 l/min
Pression de service	0.03 bar...8 bar 0.43 psi...116 psi
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Position de montage	Indifférente
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Poids du produit	400 g
Matériau joints d'étanchéité	NBR