


# Kit axial EAMM-A-S48-87A-G2

Code article: 3637962

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques             | Valeur          |
|------------------------------|-----------------|
| Longueur nominale            | 54 mm           |
| Position de montage          | Indifférente    |
| Vitesse de rotation max.     | 8000 1/min      |
| Conformité PWIS              | VDMA24364-B2-L  |
| Température de stockage      | -25 °C...60 °C  |
| Humidité relative de l'air   | 0 - 95 %        |
| Degré de protection          | IP40            |
| Température ambiante         | -10 °C...60 °C  |
| Moment d'inertie de masse    | 5.87 kgmm²      |
| Couple transmissible         | 12.5 Nm         |
| Poids du produit             | 590 g           |
| Code d'interface, actionneur | S48             |
| Code d'interface moteur In   | 87 A            |
| Note sur le matériau         | Conforme à RoHS |