


Vérin à soufflet EB-165-65

Code article: 36487

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	165
Ø de montage requis	180 mm
Course	65 mm
Hauteur max., déployé	115 mm
Angle d'inclinaison max.	20 deg
Décalage max.	10 mm
Hauteur de montage min.	51 mm
Mode de fonctionnement	à simple effet
Pression de service	0 bar...8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-40 °C...70 °C
Force de rappel	200 N
Poids du produit	1200 g
Mode de fixation	Avec taraudage
Raccord pneumatique	G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau soufflet	NR/BR
Matériau du boîtier	Acier Galvanisé