


# Spirale d'assemblage en faisceau PKB-50-BL

Code article: 3656

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	pour Ø max. de faisceau de tuyaux de 50 mm
Ø extérieur	6 mm
Ø intérieur	4 mm
Conseils d'utilisation	12 tuyaux Ø extérieur 12 mm 28 Tuyaux Ø extérieur 8 mm 50 tuyaux Ø extérieur 6 mm 60 tuyaux Ø extérieur 4 mm
Longueur de tuyau	50 m
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Poids du produit en fonction de la longueur	0.0146 kg/m
Couleur	bleu
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	PE