

Clapet anti-retour H-M5

Code article: 3671

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction anti-retour
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 2	M5
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	115 l/min
Pression de service	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Matériau du boîtier	Laiton
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR