

# Filtre secteur CADF-C15-11A-P3

Code article: 3947275

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	47 mm
Hauteur	70 mm
Longueur	231 mm
Position de montage	convection libre
Tension de service	520/300 V
Courant d'entrée	16 A
Fréquence secteur	50 Hz...60 Hz
Certification	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Poids du produit	900 g
Mode de fixation	Embase de montage, vissée
Note sur le matériau	Conforme à RoHS