

Doigts de pince adaptative DHAS-GF-120-U-BU

Code article: 3998959

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	120
Position de montage	Indifférente
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Le produit correspond à la définition de produit interne de Festo pour l'utilisation dans la fabrication de batteries : Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	10 °C...50 °C
Poids du produit	29 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau mors	TPE-U (PU)