

Indicateur de pression OH-22-RT

Code article: 4131

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Pression de service	1.4 bar...8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...45 °C
Température ambiante	-10 °C...45 °C
Poids du produit	25 g
Mode de fixation	Montage sur panneau de commande en Ø22,5
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS