



Bloc ET
ZK-PK-3-6/3
Code article: 4204

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction ET
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	PK-3
Mode de fixation	Montage frontal
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	100 l/min
Pression de service	1.6 bar...8 bar
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Matériau du boîtier	POM
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Diamètre nominal	2.5 mm
Position de montage	Indifférente
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Poids du produit	85 g
Raccord pneumatique 3	PK-3
Matériau joints d'étanchéité	NBR