

Indicateur de pression OH-22-GN

Code article: 4237

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...45 °C
Poids du produit	25 g
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS