



Distributeur pneumatique J-5-PK-3

Code article: 4503

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	5/2 bistable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	105 l/min
Raccord de travail pneumatique	PK-3
Pression de service	1 bar...8 bar
Structure de construction	Siège de clapet
Diamètre nominal	2.5 mm
Temps de réponse	9 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:--]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	130 g
Mode de fixation	Sur embase sur cadre de montage avec trou débouchant Au choix :
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	PK-3
Raccord pneumatique 3	PK-3
Raccord pneumatique 4	PK-3
Raccord pneumatique 5	PK-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Laiton Renforcé au PPS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Matière plastique Zinc moulé sous pression