



Distributeur pneumatique VL-5-PK-3

Code article: 4504

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	5/2 monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	105 l/min
Raccord de travail pneumatique	PK-3
Pression de service	1,5 bar...8 bar
Structure de construction	Siège de clapet
Diamètre nominal	2,5 mm
Temps de commutation désactivé	22 ms
Temps de commutation activé	15 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	130 g
Mode de fixation	Sur embase sur cadre de montage avec trou débouchant Au choix :
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	PK-3
Raccord pneumatique 3	PK-3
Raccord pneumatique 4	PK-3
Raccord pneumatique 5	PK-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Laiton Renforcé au PPS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Matière plastique Zinc moulé sous pression