

Bloc de distribution FR-12-M5

Code article: 4525

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	4.1 mm
Position de montage	Indifférente
Pression de service sur la plage de température totale	0 bar...16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage nominal	3.5 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	40 g
Nombre de sorties	12
Nombre d'alimentations	1
Raccord pneumatique 1	Taraudage G1/8
Raccord pneumatique 2	Taraudage M5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Aluminium Anodisé