

Bobine MSFG-12

Code article: 4526

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Position de montage | Indifférente |
| Indication de la position de commutation | non |
| Temps d'appel min. | 10 ms |
| Facteur de marche | 100% |
| Caractéristiques de bobine | 12 V CC : 4,1 W |
| Fluctuations de tension admissibles | +/- 10 % |
| Conformité PWIS | VDMA24364-C1-L |
| Degré de protection | IP65 |
| Température ambiante | -5 °C...40 °C |
| Couple de serrage max. du connecteur femelle | 0.4 Nm |
| Poids du produit | 55 g |
| Raccord électrique | 3 pôles Fiches mâles avec plan de pose selon norme Festo pour MSSD-F |
| Mode de fixation | Avec écrou moleté |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau de bobine | Résine thermodurcissable Cuivre Acier |
| Matériau d'enroulement | Cuivre |