


carte mémoire CAMC-M-MS-G32

N° de pièce: 4553880

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS
Capacité de mémoire	32 Gigabyte
Instructions d'utilisation	Cet appareil a été uniquement conçu, construit et monté pour une utilisation industrielle et commerciale. Une utilisation privée n'est pas autorisée.
Forme	microSDHC
Conception	Montage avec cellules mémoire MLC (multi-level cells)
Catégorie de vitesse	Class 10
Vitesse de lecture max.	20 MB/s
Vitesse d'écriture max.	20 MB/s
Nombre cycles d'écriture/d'effacement	64 TBW