


Limiteur de débit unidirectionnel GRF-PK-3X2

Code article: 4566

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	PK-3
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	avec trou débouchant
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	45 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	45 l/min
Pression de service	0.5 bar...8 bar
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Position de montage	Indifférente
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Poids du produit	145 g
Matériau vis de réglage	Laiton