

électrodistributeur



MC-5/4-1/4

N° de pièce: 4576

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/4, fermé
Mode d'actionnement	électrique
Pression de service MPa	0,2 ... 1 MPa
Pression de service	2 ... 10 bar
Conception	Siège plat
Type de rappel	Ressort mécanique
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Commande manuelle auxiliaire	pas de
Type de commande	piloté
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-5 ... 40 °C
Poids du produit	1.270 g
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Raccord pneumatique 4	G1/4
Raccord pneumatique 5	G1/4