



Distributeur à bouton-poussoir T-5/3-1/4

Code article: 4578

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	5/3 fermé
Mode d'actionnement	Manuel
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	680 l/min
Raccord de travail pneumatique	G1/4
Pression de service	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Diamètre nominal	7 mm
Principe d'étanchéité	souple
Mode de pilotage	piloté
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	1160 g
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4