

Indicateur de pression OH-22-GE

Code article: 4601

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Protection contre l'explosion | Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -10 °C...45 °C |
| Poids du produit | 25 g |
| Raccord pneumatique | G1/8 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |