

Kit parallèle EAMM-U-45-V32-40P-63

Code article: 4718297

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	45
Entraxe	63 mm
Position de montage	Indifférente
Rapport de transmission	1:1
Vitesse de rotation max.	3600 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 °C...50 °C
Moment d'inertie de masse	4.35 kgmm ²
Couple moteur à vide	0.05 Nm
Couple transmissible	0.5 Nm
Poids du produit	248 g
Code d'interface, actionneur	V32
Code d'interface moteur In	40P
Note sur le matériau	Conforme à RoHS