

Fixation de profilé EAHF-L2-25-P-D2

Code article: 4759748

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	25
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Le produit correspond à la définition de produit interne de Festo pour l'utilisation dans la fabrication de batteries :Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation.Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Classe de salle blanche	Elément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1
Poids du produit	24 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de plaque	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé