

Support de capteur EAPM-L2-SH

Code article: 4759852

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Le produit correspond à la définition de produit interne de Festo pour l'utilisation dans la fabrication de batteries :Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation.Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Classe de salle blanche	Elément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	4 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du support de capteur	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé