

Accouplement EAMD-21-15-12-8X10

Code article: 4820335

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	12 mm
Diamètre de logement 2	8 mm
Taille	21
Longueur nominale	15 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	10000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	0.45 kgmm ²
Couple transmissible	2 Nm
Poids du produit	13.5 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS