

Kit parallèle EAMM-U-87-T46-60P-114

Code article: 4824069

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|------------------------------|------------------------|
| Taille | 87 |
| Entraxe | 114 mm |
| Position de montage | Indifférente |
| Rapport de transmission | 1:1 |
| Vitesse de rotation max. | 3000 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Température de stockage | -20 °C...60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | 0 °C...50 °C |
| Moment d'inertie de masse | 41.2 kgmm ² |
| Couple moteur à vide | 0.22 Nm |
| Couple transmissible | 3.5 Nm |
| Poids du produit | 913 g |
| Code d'interface, actionneur | T46 |
| Code d'interface moteur In | 60P 60PA |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |