



Filtre CEM CAMF-C5-FC

Code article: 4825847

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Plage de tension de service CC	0 V...30 V
Tension de service nominale CC	24 V
Plage de tension de service CA	0 V...30 V
Tension de service nominale CA	24 V
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP30
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	-40 °C...80 °C
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Raccord électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 1, conception	carrée
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur femelle
Raccord électrique 1, départ de câble	droit
Raccord électrique 1, connectique	Sub-D
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	15
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	8
Raccord électrique 2, fonction	Côté commande
Raccord électrique 2, conception	Carrée
Raccord électrique 2, type de connexion	Connecteur mâle
Raccord électrique 2, départ de câble	Droite
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	Sub-D
Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils	15
Raccord électrique 2, pôles/fils connectés	8
Raccord électrique 2, type de fixation	2 x vis 4-40 UNC-2A
Protocole	HIPERFACE
Couleur du boîtier	argent
Matériau du boîtier	Matière plastique métallisée