

Bout d'arbre DARF-Q11-35/40

Code article: 4835939

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	35 40
pour un Ø de piston	Ø35 Ø40
Structure de construction	Bout d'arbre
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	350 g
Mode de fixation	Avec trou débouchant et douille de centrage
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de vis	Acier nickelé