

Bout d'arbre DARF-Q11-12

Code article: 4835942

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	12
pour un Ø de piston	Ø12
Structure de construction	Bout d'arbre
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	38 g
Mode de fixation	Avec trou débouchant et douille de centrage
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de vis	Acier nickelé