

Flasque emboîtable DARF-Q12-16

Code article: 4886222

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	16
Position de montage	Indifférente
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Couple de serrage max.	1.4 Nm
Poids du produit	25 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du flasque	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Matériau de vis	Acier, galvanisé