Flasque emboîtable
DARF-Q12-25

Code article: 4886223

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	25
Position de montage	Indifférente
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Couple de serrage max.	1.2 Nm
Poids du produit	60 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du flasque	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Matériau de vis	Acier, galvanisé