

# Levier à main VAOH-F7-11-H9-A-22

Code article: 4895384

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                       | Valeur                           |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Longueur                               | 138.5 mm                         |
| Mode d'actionnement                    | Manuel                           |
| Position de montage                    | Indifférente                     |
| Cote sur plats                         | 11 mm                            |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 3 - Effets de corrosion forts    |
| Conformité PWIS                        | VDMA24364-Zone III               |
| Poids du produit                       | 100 g                            |
| Note sur le matériau                   | Conforme à RoHS                  |
| Matériau du levier à main              | Acier inoxydable fortement allié |
| Référence matériau du levier à main    | 1.4301                           |